

特定非営利活動法人 日本オゾン協会

## 第18回年次研究講演会 原稿作成要領

### 1. 原 稿


- (1) 原稿はPDFファイルにてご提出ください。(ページ、その他番号などはふらないで下さい)  
やむを得ずPDFで提出できない方は、MS-Wordで提出下さい。その場合は当該原稿のプリントアウト一式を添付ください(電子データとの対応を確認するためです)。
- (2) 電子データ(PDF、Word)の送付は、電子メール添付ファイル CD-ROM MO フロッピーディスク メモリーカード類(スマートメディア、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、SDカード)、のいずれでも結構です。ただし、XDカード、マイクロドライブ、には対応できませんのでご了解ください。  
上記中、 、 については事務局でコピー後送付元に返却いたします。 、 の返却をご希望の場合はその旨原稿データ送付時にコメントください。

### 2. 原稿枚数

表、写真等を含め所定書式にてA4×4枚以内としてください。  
**5枚以上の原稿は受け付けられませんのでご注意ください。**

### 3. 書 式

- (1) 本文については下記のとおりとします。別紙「論文原稿書式見本」を参照ください。  
MS-Wordで作成の場合で説明します。  
用紙：A4縦、一段組み、横書き、余白(上25mm、下25mm、左20mm、右20mm)  
本文中の文字(数字含む)は、MS明朝、10.5ポイント、とし、文字数および行数は48文字×42行  
\*)WORDの「ファイル」-「ページ設定」で下記の設定とし、「書式」-「段落」で行間を「1行」とする。



- (2) 図表および写真は、本文で該当する適切な位置に直接挿入してください。
- (3) 図表および写真には必ず番号(例えば、図1、表1、写真1)およびタイトルを、図および写真ではそれらの下に、表ではその上に付けてください。英語の表記も可とします。
- (4) 表題は、和文、英文を併記ください。上段に和文、改行してその下に英文表題を記入ください。いずれもセンタリングをしてください
- (5) **4行目に発表者名を、その下の行から勤務先(団体名、会社名、学校名等)を記入し、いずれもセンタリングをしてください。**発表者名と勤務先の対応は、発表者の右肩に\*、\*\*等を付け、勤務先の前に同記号を付けることにより行います。また、登壇者にはその氏名の頭に 印を付けてください。
- (6) その下、2行空けて、**和文論文要旨(5行以内)**を書いて下さい。改行して英文要旨(Abstract: 5行以内)を付けてください(推奨)。

- (7) その下、1行空けて、**キーワード(3語)**を付けてください。
- (8) さらに、1行空けてから、本文を書き始めてください。
- (9) 2枚目以降の書き出しは、1行目から書き始めてください。
- (10) お送りいただいた原稿データが上記書式に合っていないときには、事務局にて書き換えることがありますのであらかじめご了承ください。

#### 4.用語

一般的でない用語については注記などにより説明を加えてください。

#### 5.期限

原稿データは、平成20年4月7日(月)までに下記住所に送付ください(必着)。

データ送付先

〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-19 芳明ビル8階

特定非営利活動法人 日本オゾン協会 事務局 宛

TEL 03-3583-5210 FAX 03-3583-1461 E-mail joa@mwd.biglobe.ne.jp

#### 6.発表内容

**宣伝的な内容で単に製品紹介にとどまるものおよび宣伝的な文章、字句はご遠慮ください。**

以上

論文英文表題：Century 10.5 p

上余白；  
25mm

論文和文表題：MS 明朝 14 p

# 日本オゾン協会年次研究講演会に関する研究

Japan Ozone Association

2行空白

著者名：MS 明朝 12 p

酸素三郎、気泡太郎、研究花子、酸化一郎

\*：日本オゾン協会，\*\*：大学工学部、

左余白；  
20mm

2行空白

企業団体名：MS 明朝 10.5 p

右余白；  
20mm

論文要旨  
本論文は、

和文論文要旨は5行以内

である。

キーワード：

1行空白

英文論文要旨は5行以内  
Century 10.5 p

1行空白

キーワードは3語：、MS ゴシック 10.5 p

1. はじめに  
日本オゾン協会は、

である。

1行空白

2.  
2.1

章節タイトルは、MS ゴシック 10.5 p

表 1 オゾン

--



図 1 オゾン

下余白；  
25mm